

# Kaiser Studio digital de table

L'outil universel pour la photographie digitale de petits produits, de montages, pour les images web, pour les photos de catalogues, la documentation, le modélisme – le studio digital de table Kaiser.



**KAISER**<sup>®</sup>  
FOTOTECHNIK



## Kaiser Top-Table-Studio digital (code 5928) / digital plus (code 5929)

### Table de prise de vue (5931)

- compact : un espace de 50 x 50 cm est nécessaire
- la plaque de fond en acrylique diffusante peut être éclairée, elle peut aussi être recouverte d'un fond de papier
- les possibilités de cette table peuvent être facilement étendues grâce aux accessoires proposés

La version « plus » se compose en outre d'un système de maintien de l'appareil 5054 composé de : • bras flexible 5039 de 55 cm pour les appareils jusqu'à 600 g • une tête à rotule 6018 avec 30 mm-socle et pas Kodak 1/4 • et la pince universelle 5043 pour des rebords de table d'une épaisseur jusqu'à 30 mm ou sur des tubes de  $\varnothing$  jusqu'à 55 mm.

\* Version 120 volt avec RB 218 (545301), 2 x 18 W, 5400 K, source lumineuse de grande étendue appropriée : **prolite basic 2** (240501)

### Système d'éclairage digital RB 260 (5462)\*

- deux lampes compactes et douces pour un éclairage bien réparti, chaque réflecteur étant équipé d'un tube fluorescent de 11 watts, 6000 K
- les réflecteurs internes assurent une très haute réflexion lumineuse
- les bras réglables permettent d'ajuster facilement la position des éclairages et
- la fixation à pince apporte un complément de flexibilité



## Kaiser Top-Table-Studio digital S-HF (code 5997) / digital S-HF plus (code 5998) avec système haute fréquence


### Table de prise de vue (5931)

- compact : un espace de 50 x 50 cm est nécessaire
- la plaque de fond en acrylique diffusante peut être éclairée, elle peut aussi être recouverte d'un fond de papier
- les possibilités de cette table peuvent être facilement étendues grâce aux accessoires proposés

La version « plus » se compose en outre d'un système de maintien de l'appareil 5054 composé de : • bras flexible 5039 de 55 cm pour les appareils jusqu'à 600 g • une tête à rotule 6018 avec 30 mm-socle et pas Kodak 1/4 • et la pince universelle 5043 pour des rebords de table d'une épaisseur jusqu'à 30 mm ou sur des tubes de  $\varnothing$  jusqu'à 55 mm.

### Système d'éclairage lumière du jour RB 218 HF (5454)

- deux lampes compactes et douces pour un éclairage bien réparti, chaque réflecteur étant équipé d'un tube fluorescent lumière du jour de 18 watts, 5400 K et système haute fréquence pour fonctionnement sans scintillement en grande partie
- les réflecteurs internes assurent une très haute réflexion lumineuse
- les bras réglables permettent d'ajuster facilement la position des éclairages
- la fixation à pince apporte un complément de flexibilité
- boîtier de commande séparé



Tous les composants sont disponibles séparément.

#### France

Techni Cinephot  
64 bis, Boulevard Jean-Jaurès  
93400 Saint-Ouen  
Tel (+33) 1-40105555  
Fax (+33) 1-40101727  
information@technicinphot.com  
www.technicinphot.com

#### Belgique/België

Paul Hotz SA/NV  
Rue de la Gare/Stationstraat 3  
1040 Bruxelles/Brussel  
Tel (+32) 2-7343401  
Fax (+32) 2-7333584  
info@hotz.be  
www.hotz.be

#### Suisse

GraphicArt AG  
Galizistr. 11-13  
5632 Buttwil  
Tel (+41) 56-6757010  
Fax (+41) 56-6757011  
info@graphicart.ch  
www.graphicart.ch

#### Canada

Nadel Enterprises Inc.  
425 Attwell Drive  
Rexdale, Ontario  
M9W 5C4  
Tel (+1) 416-7452622  
Fax (+1) 416-7422616  
info@nadel.ca  
www.nadel.ca

#### Luxembourg

Lecuit Opto-Technical S.A.  
3, rue des Jongs  
Zone Industrielle Ronnebësch  
1818 Howald  
Tel (+352) 495607  
Fax (+352) 492199  
lecuit@lecuit.lu  
www.lecuit.lu

**Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG**  
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany

Tel.: +49 (0) 62 81- 4 07- 0  
Fax: +49 (0) 62 81- 4 07 55  
www.kaiser-fototechnik.de  
info@kaiser-fototechnik.de



Source de lumière diffuse Kaiser pour éclairage par transparence et détourage à la prise de vue. **backlite 6000** (5463) pour code 5928/29 **prolite basic 2 HF** (2425) pour code 5997/98

